

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200163>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto PE per moduli ad incasso UM-PRO per il collegamento di circuiti stampati su Level 3 con la guida di supporto

La figura mostra la versione per il Level 1 del circuito stampato

I vantaggi

- Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

Dati commerciali

Codice articolo	2200163
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHDAZ
Codice prodotto	ACHDAZ
GTIN	4046356547246
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,379 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200163>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto di terra
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM-PRO
Famiglia di prodotti	UM-PRO

Dimensioni

Larghezza	6 mm
Altezza	20,8 mm
Profondità	25,7 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio
Materiale contatto	CuSn

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Fissaggio del circuito stampato: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Informazioni sull'imballaggio

Tipo di confezionamento	Borsa richiudibile
-------------------------	--------------------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200163>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200163>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com