# ME MAX 6,2 DKL WH TRANS - Custodia

2200564

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200564

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 6,3 mm, altezza: 40,2 mm, profondità: 3,6 mm, colore: trasparente



La figura illustra una versione dell’articolo

## I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2200564 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHABZ |
| Codice prodotto | ACHABZ |
| GTIN | 4046356610773 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,575 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,484 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Copertura |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie modulari |
| Serie di custodie | ME-MAX |
| Famiglia di prodotti | ME MAX 6,2.. |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 6,3 mm |
| Altezza | 40,2 mm |
| Profondità | 3,6 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Coperchio custodia) | trasparente |
| Materiale | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| CTI secondo IEC 60112 | 275 |

### Indicazioni relative al circuito stampato

| | |
|---|---|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200564

**UL Recognized**
ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,009 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com