

BC 107,6 DKL R BK - Custodia



2200722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200722>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: nero (simili RAL 9005)

I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

Dati commerciali

Codice articolo	2200722
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHBAB
Codice prodotto	ACHBAB
GTIN	4046356661218
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,87 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,87 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC 107,6..
Numero (Aperture per connettori)	0
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	107,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	8 mm
Unità modulare	6 TE

Indicazioni materiale

Colore (Coperchio custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio e parte superiore della custodia
-------------------	---

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

BC 107,6 DKL R BK - Custodia

2200722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200722>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200722>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2200722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200722>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%