

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento laterale



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200934>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Montaggio a vite, Elementi laterali (a sinistra e a destra) incl. il piedino di fissaggio e le viti per il profilo di base, larghezza: 75,4 mm



I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2200934 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHDFA |
| Codice prodotto | ACHDFA |
| GTIN | 4046356716529 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,8 g |
| Numero tariffa doganale | 76169910 |
| Paese di origine | HU |

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento laterale



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200934>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Parte laterale moduli a incastro |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM-ALU |
| Famiglia di prodotti | UM-ALU 4-72 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Larghezza | 75,4 mm |
|-----------|---------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Codice IP max. da raggiungere | IP40 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |

Montaggio

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Coppia di serraggio / velocità | Connessione a vite con il profilo di base: 0,8 Nm-1 Nm / rpm |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento laterale



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200934>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Elemento laterale



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200934>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com