

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Elemento laterale



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200951>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Montaggio a vite, Elementi laterali (a sinistra e a destra) incl. il piedino di fissaggio e le viti per il profilo di base, larghezza: 105,4 mm, altezza: 2 mm, profondità: 31 mm



I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali

Codice articolo	2200951
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDFA
Codice prodotto	ACHDFA
GTIN	4046356716536
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,5 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	DE

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Elemento laterale



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200951>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU 4-100,5
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	105,4 mm
Altezza	2 mm
Profondità	31 mm

Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	color alluminio
Materiale Elemento laterale	Alluminio (anodizzato)
Finitura superficiale	anodizzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Connessione a vite con il profilo di base: 0,8 Nm-1 Nm / rpm-rpm

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Elemento laterale



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200951>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Elemento laterale



2200951

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200951>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com