


HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Piastra terminale



2201123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201123>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie profilate, Montaggio a vite, Piastra terminale, con coperchio incernierato, con viti e guarnizione, per larghezza profilo (interna) di 100,5 mm, larghezza: 124,4 mm, lunghezza: 15 mm, profondità: 100,5 mm

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

Dati commerciali

Codice articolo	2201123
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFAAC
Codice prodotto	ACFAAC
GTIN	4046356730235
Peso per pezzo (confezione inclusa)	142 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	140 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	HU

2201123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201123>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodie profilate
Serie di custodie	HC-ALU
Famiglia di prodotti	HC-ALU 6-100,5
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	124,4 mm
Profondità	100,5 mm
Lunghezza	15 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio grafite (RAL 7024)
Finitura superficiale	rivestimento con polveri

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP65
-------------------------------	------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

2201123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201123>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2201123

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201123>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com