

# ME MAX B-17,5 BK - Tappo cieco



2201267

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 15 mm, altezza: 21,6 mm, profondità: 8,1 mm, colore: nero (simili RAL 9005)

## I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

## Dati commerciali

Codice articolo	2201267
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	250 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4046356751537
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,82 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# ME MAX B-17,5 BK - Tappo cieco



2201267

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo cieco
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 17,5..
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	15 mm
Altezza	21,6 mm
Profondità	8,1 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Tappo cieco)	nero (RAL 9005)
Materiale Tappo cieco	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------

### Informazioni sull'imballaggio

Tipo di confezionamento	Borsa richiudibile
-------------------------	--------------------

# ME MAX B-17,5 BK - Tappo cieco



2201267

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX B-17,5 BK - Tappo cieco



2201267

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME MAX B-17,5 BK - Tappo cieco



2201267

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201267>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)