

BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2201313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201313>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Pannello di copertura, larghezza: 68,3 mm, altezza: 41,75 mm, profondità: 1,5 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

Dati commerciali

Codice articolo	2201313
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHBAZ
Codice prodotto	ACHBAZ
GTIN	4046356763035
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,417 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,417 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2201313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201313>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC 71,6..
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	68,3 mm
Altezza	41,75 mm
Profondità	1,5 mm
Unità modulare	4 TE

Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2201313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201313>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201313>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2201313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201313>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,021 kg CO2e
---------	---------------