

# ME PLC 40 PL S GY7035 - Pannello di copertura



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201497>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra di base, per il montaggio sotto al coperchio in esecuzione compatta, colore: grigio chiaro



## I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza

## Dati commerciali

Codice articolo	2201497
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHEAZ
Codice prodotto	ACHEAZ
GTIN	4046356838658
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,307 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# ME PLC 40 PL S GY7035 - Pannello di copertura



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201497>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME PLC
Famiglia di prodotti	ME PLC 40

### Dimensioni

Larghezza	35,3 mm
Altezza	47,2 mm
Profondità	8,4 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	225

### Montaggio

Tipo di montaggio	Clip mounting
-------------------	---------------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# ME PLC 40 PL S GY7035 - Pannello di copertura



2201497

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201497>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------