

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



BOX



Connettore Power per custodia ME MAX, larghezza 22,5 mm, 2 poli, utilizzo per la trasmissione di una corrente cumulativa da massimo 42 A con 60 V DC.

I vantaggi

- Distribuzione di corrente elevata tra i moduli
- Montaggio e smontaggio dei moduli collegati
- Risparmio sui costi grazie alla semplificazione del cablaggio del sistema del dispositivo

Dati commerciali

Codice articolo	2201685
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHADB
Codice prodotto	ACHADB
GTIN	4046356892421
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,18 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Pres a base per circuiti stampati
Numero di poli	2

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Superficie contatti	Stagno

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza





2201685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

 cUL Recognized ID omologazione: FILE E 118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: FILE E 118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	60 V	42 A	-	-

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCO 22,5-L KMGY - Connettore di potenza



2201685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201685>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com