

PBR 42A GY - Connettore trasversale



2201917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201917>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a innesto per connettore Power PCO in custodia ME MAX, colore: grigio (simile a RAL 7042)

I vantaggi

- Distribuzione di corrente elevata tra i moduli
- Montaggio e smontaggio dei moduli collegati
- Risparmio sui costi grazie alla semplificazione del cablaggio del sistema del dispositivo

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2201917 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHADZ |
| Codice prodotto | ACHADZ |
| GTIN | 4046356933933 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47,41 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40,788 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

PBR 42A GY - Connettore trasversale



2201917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201917>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------|------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello |
| Tipo di custodia | Custodia |
| Serie di custodie | ME-MAX |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-------------------------|------|
| Corrente nominale I_N | 42 A |
|-------------------------|------|

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 500 mm |
|-----------|--------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

PBR 42A GY - Connettore trasversale



2201917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201917>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

2201917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201917>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com