

# UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale



2202085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202085>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Montaggio a vite, Elementi laterali (a sinistra e a destra) incl. il piedino di fissaggio e le viti per il profilo di copertura UM-ALU 4 AU..L., larghezza: 75,4 mm, altezza: 2 mm, profondità: 73,5 mm



## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

## Dati commerciali

Codice articolo	2202085
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDFC
Codice prodotto	ACHDFC
GTIN	4046356987424
Peso per pezzo (confezione inclusa)	68,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	68,1 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	HU

# UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale



2202085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202085>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU 4-72

### Dimensioni

Larghezza	75,4 mm
Altezza	2 mm
Profondità	73,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color alluminio
Materiale	Alluminio (anodizzato)
Finitura superficiale	anodizzato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Connessione a vite con elemento di base / profilo di copertura: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale

2202085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202085>



## Disegni

Disegno schema



# UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale



2202085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202085>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Elemento laterale



2202085

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202085>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)