

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Tappo cieco, per la chiusura dell'area Lock and Release, larghezza: 11,7 mm, altezza: 16,1 mm, profondità: 10,6 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

I vantaggi

- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
- Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi
- Tappi ciechi per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi

Dati commerciali

Codice articolo	2202635
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4055626218748
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo cieco
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO 18,8
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	11,7 mm
Altezza	16,1 mm
Profondità	10,6 mm

Indicazioni materiale

Colore (Tappo cieco)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Tappo cieco	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202635>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,015 kg CO2e
---------	---------------