

# ME MAX 67,5 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2202667

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura, larghezza: 64,4 mm, altezza: 73,6 mm, profondità: 1,7 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



La figura mostra una variante

## I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

## Dati commerciali

Codice articolo	2202667
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4055626158891
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,26 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

# ME MAX 67,5 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2202667

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 67,5..
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	64,4 mm
Altezza	73,6 mm
Profondità	1,7 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

### Montaggio

Tipo di montaggio	Inserimento
-------------------	-------------

# ME MAX 67,5 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2202667

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# ME MAX 67,5 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2202667

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME MAX 67,5 PLATE KMGY - Pannello di copertura



2202667

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202667>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)