

ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco



2203224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Tappo cieco, per la chiusura dell'area Lock and Release, larghezza: 11,7 mm, altezza: 16,1 mm, profondità: 10,6 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

I vantaggi

- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
- Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi
- Tappi ciechi per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi

Dati commerciali

Codice articolo	2203224
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4055626343181
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,702 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,702 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco



2203224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo cieco
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO 18,8
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	11,7 mm
Altezza	16,1 mm
Profondità	10,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------

ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco



2203224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco



2203224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco



2203224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203224>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com