

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piedino di supporto per l'installazione della custodia UCS, altezza: 47 mm, materiale: poliammide, colore: grigio chiaro, simile a RAL 7035, l'opzione di montaggio a parete è integrata, bloccata nei fori delle viti dell'alloggiamento



I vantaggi

- Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
- Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
- Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
- Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
- Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando

Dati commerciali

Codice articolo	2203392
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFCAZ
Codice prodotto	ACFCAZ
GTIN	4055626462509
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,4 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Note generali	Il piede di supporto UCS PED... è costituito da fori adatti anche per il montaggio a parete. Viti consigliate per il montaggio a parete: tassello S5, vite \varnothing 4,0 mm.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	90 mm
Altezza	37,5 mm
Profondità	19,2 mm
Diametro del foro di fissaggio	4 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Materiale isolante	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
Posizione di installazione	Montaggio a parete

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

UCS PED 7035 - Piantana

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203392>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203392>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203392>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%