

D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo LCD grafico 2,8", 128 x 64 pixel, FSTN transflettivo / positivo 6:00, retroilluminazione a LED, interfaccia: 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C



I vantaggi

- Modulo LCD grafico
- Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Affidabilità a lungo termine
- Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
- Retroilluminazione da inserire e disinserire
- Interfaccia comune per l'elettronica

Dati commerciali

Codice articolo	2203543
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACGAAA
Codice prodotto	ACGAAA
GTIN	4055626481975
Peso per pezzo (confezione inclusa)	56,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26 g
Numero tariffa doganale	85249100
Paese di origine	DE

D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Dati tecnici

Note

Note generali	Il colore dello sfondo può cambiare leggermente a seconda della temperatura ambiente. Questo processo è reversibile.
Informazioni sulla sicurezza	IMPORTANTE: scarica elettrostatica! L'apparecchio contiene componenti che possono essere danneggiati o distrutti dalla scarica elettrostatica. Utilizzando l'apparecchio rispettare le misure di sicurezza necessarie per prevenire le scariche elettrostatiche (ESD) a norma EN 61340-5-1 e IEC 61340-5-1.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Display
------------------	---------

Display

Tipo di display	Modulo LCD grafico
Tipologia del display	LCD con retroilluminazione
Tipo di visualizzazione	trasmissivo
Tecnologia Panel	FSTN
Diagonale (cm)	7,11 cm
Diagonale (inch)	2,8 "
Risoluzione monitor	128 x 64 Pixel
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Rapporto di contrasto	4
Direzione di osservazione	6:00
Controllore	NT7538
Rappresentazione	positivo

Interfacce

Interface	8 bit paralleli
-----------	-----------------

Dimensioni

Dimensioni	70 mm x 49 mm x 5 mm (Dimensioni della piastra di montaggio)
	63 mm x 35 mm (Range visivo)
	60 mm x 30 mm (Range attivo)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 55 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Durata di prova per asse	15 min
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	93 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com