

# D T 7,0 WVGA P - Display

2203551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203551>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo TFT 7", 800 x 480 pixel, trasmissivo/colori, retroilluminazione a LED, bianco, interfaccia: parallela, 24 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C



## I vantaggi

- Display a colori TFT ad alto contrasto
- Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie DCS
- Affidabilità a lungo termine
- Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
- Alta risoluzione con tempi di risposta rapidi
- Interfaccia comune per l'elettronica

## Dati commerciali

Codice articolo	2203551
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACGAAB
Codice prodotto	ACGAAB
GTIN	4055626482606
Peso per pezzo (confezione inclusa)	195,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	195,4 g
Numero tariffa doganale	85312040
Paese di origine	CN

# D T 7,0 WVGA P - Display

2203551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203551>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Display
Display	
Tipo di display	Display TFT a colori
Tipologia del display	LCD con retroilluminazione
Tipo di visualizzazione	trasmissivo
Tecnologia Panel	TFT
Diagonale (cm)	17,78 cm
Diagonale (inch)	7 "
Risoluzione monitor	800 x 480 Pixel (WVGA)
Formati del display	5:3
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Direzione di osservazione	6:00
Controllore	HX8264-D, HX8664-B
Rappresentazione	a colori

### Interfacce

Interface	24 bit RGB
-----------	------------

### Dimensioni

Dimensioni	165 mm x 100 mm x 6 mm (Dimensioni della piastra di montaggio)
	157 mm x 89 mm (Range visivo)
	154 mm x 86 mm (Range attivo)

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 80 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

# D T 7,0 WVGA P - Display

2203551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203551>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

### ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

# D T 7,0 WVGA P - Display

2203551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203551>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)