

# KP HCS T-MED K28 C4 P13 - Tastiera a membrana



2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 28 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 124 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

## I vantaggi

- Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

## Dati commerciali

Codice articolo	2203570
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFABF
Codice prodotto	ACFABF
GTIN	4055626474038
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,9 g
Numero tariffa doganale	85365011
Paese di origine	DE

2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodia handheld
Serie di custodie	HCS
Famiglia di prodotti	HCS
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Numero di poli	13
Passo	2,54 mm
Stampo	Stampo a calotta 11x11 mm
Numero pin connettore femmina	13
Numero dei tasti	28 (4 x 7)

### Dimensioni

Lunghezza	124 mm (Cavo in lamina)
Passo	2,54 mm
Dimensioni	64 mm x 116 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	Poliestere
-----------	------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)