

KP HCS T-MED K28 C4 P13 - Tastiera a membrana



2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 28 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 124 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2203570 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACFABF |
| Codice prodotto | ACFABF |
| GTIN | 4055626474038 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85365011 |
| Paese di origine | DE |

2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo di custodia | Custodia handheld |
| Serie di custodie | HCS |
| Famiglia di prodotti | HCS |
| Tecnologia | Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag) |
| Numero di poli | 13 |
| Passo | 2,54 mm |
| Stampo | Stampo a calotta 11x11 mm |
| Numero pin connettore femmina | 13 |
| Numero dei tasti | 28 (4 x 7) |

Dimensioni

| | |
|------------|-------------------------|
| Lunghezza | 124 mm (Cavo in lamina) |
| Passo | 2,54 mm |
| Dimensioni | 64 mm x 116 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Poliestere |
|-----------|------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | incollare |
|-------------------|-----------|

KP HCS T-MED K28 C4 P13 - Tastiera a membrana



2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2203570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203570>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com