

KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - Tastiera a membrana



2203571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203571>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 45 tasti, in rilievo, 4 colori, cavo di collegamento: 77 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Dati commerciali

Codice articolo	2203571
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFABF
Codice prodotto	ACFABF
GTIN	4055626528670
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,7 g
Numero tariffa doganale	85365011
Paese di origine	DE

2203571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203571>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tastiera a membrana
Tipo di custodia	Custodia handheld
Serie di custodie	HCS
Famiglia di prodotti	HCS
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Numero di poli	16
Passo	2,54 mm
Stampo	Stampo a calotta 11x11 mm
Numero pin connettore femmina	16
Numero dei tasti	45 (9 x 5)

Dimensioni

Lunghezza	77 mm (Cavo in lamina)
Passo	2,54 mm
Dimensioni	144 mm x 78 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Poliestere
-----------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - Tastiera a membrana



2203571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203571>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203571>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com