

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per guida DIN per il montaggio di una custodia UCS 125-87-F (lato lungo) o UCS 145-125-F (lato corto) su una guida DIN NS 35, viene utilizzato al posto di una parete laterale UCS SW 125 nella custodia, materiale: policarbonato, colore: grigio chiaro simile a RAL 7035



I vantaggi

- Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche
- Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
- Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
- Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
- Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando

Dati commerciali

Codice articolo	2203838
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFCAZ
Codice prodotto	ACFCAZ
GTIN	4055626540306
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,2 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Note generali	IMPORTANTE: rispettare il peso totale massimo consentito.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore per guida DIN
Tipo di custodia	Custodia universale
Serie di custodie	UCS
Famiglia di prodotti	UCS 125-87
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	39,5 mm
Altezza	110,2 mm
Profondità	23,9 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	16,9 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	225
Materiale isolante	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
--------------------	---

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

Resistenza meccanica / tamburo rotante

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altezza di caduta	50 cm
Frequenza	50

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Grado di protezione (codice IP)

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Risultato livello di protezione codice IP	IP40

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	su guide orizzontali NS 35/7,5 e NS 35/15 secondo EN 60715

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Sacchetti in PE
------------	-----------------

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UCS DIN 125-F 7035 - Adattatore per guida DIN



2203838

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n. CAS: Non pertinente)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com