

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente



2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 15 VA

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2276162 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA11 |
| Codice prodotto | CMMA11 |
| GTIN | 4046356502870 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 469 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 469 g |
| Numero tariffa doganale | 85043129 |
| Paese di origine | DE |

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente



2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Famiglia di prodotti | Trasformatore di corrente ad innesto |
|----------------------|--------------------------------------|

Caratteristiche elettriche

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Tensione di isolamento nominale | 1 kV (Fase/conduttore di neutro) |
|---------------------------------|----------------------------------|

Note generali

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |

Dati di ingresso

Trasformatori di corrente

| | |
|--|--------------------------------------|
| Potenza nominale | 15 VA |
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | $I_{th} = 60 * I_n$ |
| Corrente di dimensionamento termico permanente | $I_d = 1,2 * I_n$ |
| Corrente impulsiva di dimensionamento | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$ |
| Frequenza nominale f_n | 50 Hz 60 Hz |
| Corrente nominale primaria I_{pn} | 0 A AC ... 600 A AC |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |

Dati di uscita

Segnale

| | |
|--|--------------------|
| Denominazione | Uscita di corrente |
| Corrente nominale secondaria I_{sn} | 5 A AC |
| Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |
| Classe di precisione | 1 |

Dati di collegamento

| | |
|-------------------------------|--|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Morsetti secondari con connessione a vite) |

Dimensioni

Dimensioni articolo

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Profondità | 85 mm |

Dimensioni articolo con montaggio alternativo

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente



2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

| | |
|------------|--------|
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Profondità | 30 mm |

Guida in rame

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 12 mm |

Guida in rame 2

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |

Conduttore rotondo

| | |
|----------|-------|
| Diametro | 42 mm |
|----------|-------|

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 40 °C |
| Posizione elevata | ≤ 1000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Impiego solo in interni e in assenza di condensa |
| Categoria materiale isolante | E |

Omologazioni

UL, USA / Canada

| | |
|-----------|---------------|
| Siglatura | XODW8.E323953 |
|-----------|---------------|

Normative e prescrizioni

| | |
|--------------------|----------|
| Norme/Disposizioni | EN 61869 |
|--------------------|----------|

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
|-------------------|------------------------|


PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente

2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

Disegni

Disegno quotato



PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente



2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27210902

ETIM

ETIM 9.0

EC002048

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121000

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente



2276162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276162>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com