

# BC 161,6 DKL S TRANS - Custodia



2278542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2278542>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, pannello di copertura incluso, larghezza: 161,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

## Dati commerciali

Codice articolo	2278542
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHBAB
Codice prodotto	ACHBAB
GTIN	4046356299459
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,369 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC 161,6..
Numero (Aperture per connettori)	0
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	161,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	8 mm
Unità modulare	9 TE

### Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Coperchio custodia)	trasparente
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	orientabile e piombabile
-------------------	--------------------------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

# BC 161,6 DKL S TRANS - Custodia



2278542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2278542>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2278542>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# BC 161,6 DKL S TRANS - Custodia



2278542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2278542>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2278542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2278542>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)