

BL FPM 18.5 - Monitor



2402981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402981>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Monitor a schermo piatto LCD da 18,5" con grado di protezione IP65 e touchscreen capacitivo proiettivo

Descrizione del prodotto

Il Basicline BL FPM 18.5 è uno schermo piatto per applicazioni industriali e impiegabile ovunque dove il monitor debba essere posizionato a distanza.

I vantaggi

- Display da 18,5"
- DisplayPort 1.2, ingressi VGA e DVI-I
- Pulsanti di configurazione integrati
- Temperatura ambiente in esercizio da -10 °C ... 60 °C
- Display touchscreen da 18,5"

Dati commerciali

Codice articolo	2402981
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBABD
Codice prodotto	DRBABD
GTIN	4055626202303
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,522 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,15 kg
Numero tariffa doganale	85249100
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor
------------------	---------

Dati computer

Processore	senza processore
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot
Drive ottico	senza drive
Equipaggiamento speciale	senza

Display

Tipo di display	46.9 cm / 18.5"-TFT
Risoluzione monitor	1366 x 768 Pixel (WXGA)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	300 cd/m ² tipico (regolabile)
MTBF	> 50000 h
Gamma di colori	16,7 milioni di colori

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC (±10 %)
Alimentatore	24 V DC
Max. corrente assorbita	0,74 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 12
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

Interfacce

Interfacce	1 USB tipo A (solo per comando touch) 1 x DisplayPort
------------	--

BL FPM 18.5 - Monitor



2402981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402981>

Uscita monitor	1x DVI-D
	1x VGA
Rete	senza rete

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	491 mm / 321 mm / 52 mm
----------------------------------	-------------------------

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	475 mm / 306 mm /
--------------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 75 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 90 % (senza condensa)
Urti	15g, durata impulso 11 ms
Vibrazioni (funzionamento)	1g

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio frontale
	Supporto VESA
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402981>

 **UL Listed**
ID omologazione: E238705

 **cUL Listed**
ID omologazione: E238705

 **EAC-RoHS**
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00389

BL FPM 18.5 - Monitor

2402981

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2402981>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

19200201

ETIM

ETIM 9.0

EC001428

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	09c2b128-e744-4271-8406-b92592f67f2a