

# VL2 480 GB SSD KIT - Memoria

2403834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2403834>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set SSD SATA da 2,5 pollici e 480 GB, con telaio rack, per PPC industriali VL2... e prodotti BPC



## Descrizione del prodotto

Salvataggio dati

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2403834       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | DRBAAZ        |
| Codice prodotto                     | DRBAAZ        |
| GTIN                                | 4055626458809 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 237,8 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 237,8 g       |
| Numero tariffa doganale             | 84717098      |
| Paese di origine                    | TW            |

# VL2 480 GB SSD KIT - Memoria

2403834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2403834>



## Dati tecnici

### Note

|               |   |
|---------------|---|
| Note generali | Questo set accessori è compatibile con VL IPC P7000, VL PPC 3000 e VL BPC 3000. |
|---------------|---|

### Nota per l'utilizzo

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
|---------------------|----------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Supporto di memoria |
| Tipo di memoria  | SSD (MLC)           |

# VL2 480 GB SSD KIT - Memoria

2403834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2403834>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |        |
|---|--------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì     |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 7(c)-I |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|