


Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Licenza demo per Emalytics Supervisor a scopo di test e progettazione con funzionalità illimitate e un runtime di 12 mesi, che viene rinnovata annualmente.

**Questa licenza non è omologata per l'impiego in sistemi produttivi. Licenze per l'impiego in sistemi produttivi sono disponibili separatamente.**

Importante: utilizzando la licenza demo, il server impiegato viene vincolato a tale licenza a lungo termine. Un server concesso in licenza a scopo dimostrativo non permette l'esecuzione delle attività di produzione. Si consiglia pertanto di utilizzare un server fisso per i test interni.

powered by

**niagara**  
framework®

## Dati commerciali

Codice articolo	2404321
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRHBAA
Codice prodotto	DRHBAA
GTIN	4055626364711
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,001 MGM
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,001 MGM
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	US

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo	Questa licenza non è omologata per l'impiego in sistemi produttivi. Licenze per l'impiego in sistemi produttivi sono disponibili separatamente.
Nota per l'utilizzo	Utilizzando la licenza demo, il controllore utilizzato viene vincolato a tale licenza a lungo termine. Un controllore concesso in licenza a scopo dimostrativo non permette l'esecuzione delle attività di produzione. Si consiglia pertanto di utilizzare un controllore fisso per i test interni.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di gestione degli edifici
Campo di applicazione	Tecnologia degli edifici

### Caratteristiche del sistema

Tipo di software	On Premises
Applicazione del software	Automazione

### Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza demo
Durata licenza	non rilevante

### Funzionalità

Funzione integrata	Analisi
	Acquisizione dati
	Diagnostica
	Messa in funzione
	Comunicazione
	Configurazione
	Progettazione
	Simulazione
Sistema target	Server
Numero dei punti dati	non rilevante
Numero client	nicht relevant

### Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows® 10
	Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
	Windows® Server 2012 Standard
	Windows® Server 2012 R2 Standard
Memoria hard disk	min. 4 GByte (si raccomanda di più secondo le esigenze di archiviazione)
Interfacce	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Lingue supportate	tedesco, inglese
Risoluzione monitor	1024 x 768 pixel ,o superiore

2404321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2404321>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

### ETIM

ETIM 10.0	EC001435
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2404321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2404321>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)