

# BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Custodia



2695824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2695824>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio girevole, piombabile, larghezza: 71,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

## I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 2695824   |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACHBAB  |
| Codice prodotto                     | ACHBAB  |
| GTIN                                | 4046356478373   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,99 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,82 g  |
| Numero tariffa doganale             | 84879090  |
| Paese di origine                    | DE  |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di prodotto                     | Copertura   |
| Tipo di custodia                     | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia                     | Custodie per installazioni modulari per edifici   |
| Serie di custodie                    | BC  |
| Famiglia di prodotti                 | BC 71,6..   |
| Numero (Aperture per connettori)     | 0   |
| Apertura di ventilazione disponibile | no  |

### Dimensioni

|                |         |
|----------------|---------|
| Larghezza      | 71,6 mm |
| Altezza        | 45 mm   |
| Profondità     | 8 mm    |
| Unità modulare | 4 TE    |

### Indicazioni materiale

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Colore (Coperchio custodia)            | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale                              | PC                       |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |
| Finitura superficiale                  | non trattato             |

### Indicazioni relative al circuito stampato

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
|--|---------------------|

### Montaggio

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di montaggio | orientabile e piombabile |
|-------------------|--------------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Confezione | Confezionamento in cartone |
|------------|----------------------------|

# BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Custodia



2695824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2695824>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2695824>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

2695824

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2695824>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|