

# UM122-FE KMGY - Piedino

2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Piedino per guide DIN per il montaggio sotto UM-PRO PROFILE (larghezza: 122 mm), Piedino



La figura illustra una versione dell'articolo

## Dati commerciali

Codice articolo	2697466
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918991210
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,69 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UM122-FE KMGY - Piedino

2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piedino di fissaggio
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM122

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

# UM122-FE KMGY - Piedino

2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---