

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701189>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Descrizione del prodotto

Memoria di programma e configurazione per la memorizzazione dei programmi applicativi e di altri file nel file system del PLC, con bit di licenza e chiave di licenza specifici del cliente per le librerie di blocchi funzionali. Le librerie di blocchi funzionali soggette a licenza sono riportate nella documentazione.

I singoli blocchi funzionali di Phoenix Contact sono dotati di licenza, ossia è necessario pagare una tassa per ogni controllore sul quale devono essere utilizzati dei blocchi con l'obbligo di licenza. I blocchi verificano la licenza memorizzata nel controllore per il runtime e poi si attivano automaticamente, oppure possono essere utilizzati in modalità demo per un tempo limitato. Le librerie di blocchi funzionali soggette a licenza sono riportate nella documentazione.

Rispettate i dati caratteristici del/i vostro/i controllore/i e verificate la loro idoneità per la vostra applicazione.

Per gli utenti che non utilizzano le librerie dei blocchi funzionali è disponibile la memoria di programma e di configurazione, in alternativa anche senza licenza.

I vantaggi

- Chiave di licenza per libreria blocchi funzionali
- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali

Dati commerciali

Codice articolo	2701189
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356716338
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15 g
Numero tariffa doganale	85235190
Paese di origine	DE

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701189>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Applicazione	Codice di licenza per applicazioni
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Capacità di memoria	2 GByte

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,4 W
--	-------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	3,135 V DC ... 3,465 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 120 mA

Dimensioni

Larghezza	36,4 mm
Altezza	42,8 mm
Profondità	3,3 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria



2701189

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701189>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---