

# PLD E 608-CA-3,0/FS AM - Cavo di alimentazione




2702302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702302>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo di alimentazione, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, lunghezza cavo: 3 m



## Descrizione del prodotto

Il cavo è utilizzato per il collegamento in serie di più quadri elettrici PLD della classe 600 alla tensione di alimentazione.

## Dati commerciali

Codice articolo	2702302
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL23Z
Codice prodotto	DRL23Z
GTIN	4055626112275
Peso per pezzo (confezione inclusa)	315,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	315,7 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo Power
Applicazione	Illuminazione quadro elettrico
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no

### Indicazioni materiale

Materiale connessione a vite	non disponibile
Guaina esterna, materiale	PVC
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	250 V AC
Corrente nominale $I_N$	16 A

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

#### Connessione 2

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Codifica	nero

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

#### H05VV-F3G [PVC]

Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	H05VV-F3G [PVC]
Linea segnale AWG	16
Diametro filo con guaina isolante	2,7 mm
Diametro esterno conduttore	7,8 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	arancio RAL 2004
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

# PLD E 608-CA-3,0/FS AM - Cavo di alimentazione



2702302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702302>

Materiale, isolamento fili	PVC TI2
Raggio di piegatura minimo, fisso	40 mm

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP40 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 40 °C

2702302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702302>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

2702302

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702302>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)