

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Punto di raccolta per la manutenzione remota altamente performante, 10/100/1000 MBit/s, NAT, firewall, espandibile funzionalmente con licenze



I vantaggi

- Massima sicurezza
- Prestazioni massime

Dati commerciali

Codice articolo	2702547
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN361
Codice prodotto	DNN361
GTIN	4055626290423
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 kg
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	447 mm
Altezza	44 mm
Profondità	458 mm

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Colore	rosso
Materiale custodia	Metallo

Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100/1000 MBit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
LED di segnalazione	Display Dot-Matrix, LED
Numero di canali	4 (Porte RJ45)

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato)
----------------------	---

Requisiti di sistema

Browser supportati	Supporto HTTPS necessario
--------------------	---------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto
Tipo	Stand-alone

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	max. 600 W
Diagnostica locale	Display Dot-Matrix, LED

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	2x 100 V AC ... 240 V AC (ridondante)
---------------------------------	---------------------------------------

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 90 % (senza condensa)

Montaggio

Tipo di montaggio	Rack mounting
Sistema di supporto	Rack 19"

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com