

2702547

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Punto di raccolta per la manutenzione remota altamente performante, 10/100/1000 MBit/s, NAT, firewall, espandibile funzionalmente con licenze



I vantaggi

- · Massima sicurezza
- · Prestazioni massime

Dati commerciali

Codice articolo	2702547
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN361
Codice prodotto	DNN361
GTIN	4055626290423
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 kg
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE



2702547

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	447 mm
Altezza	44 mm
Profondità	458 mm

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Colore	rosso
Materiale custodia	Metallo

Interfacce

Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100/1000 MBit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
LED di segnalazione	Display Dot-Matrix, LED
Numero di canali	4 (Porte RJ45)

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Funzionalità di base	Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato)

Requisiti di sistema

Browser supportati Supporto HTTPS necessario	
--	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto
Tipo	Stand-alone
Funzionalità di base	Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato)

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	max. 600 W
Diagnostica locale	Display Dot-Matrix, LED

Alimentazione



2702547

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547

Tipo di montaggio

Range tensione di alimentazione	2x 100 V AC 240 V AC (ridondante)
ondizioni ambientali e della vita elettrica	
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C 45 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % 90 % (senza condensa)

Montaggio nel rack



2702547

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	19170406		
	ECLASS-15.0	19170406		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC001478		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	43222600		



2702547

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga	
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E	
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite	
EU REACH SVHC		
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)	

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com