

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Punto di raccolta per la manutenzione remota altamente performante, 10/100/1000 MBit/s, NAT, firewall, espandibile funzionalmente con licenze



## I vantaggi

- Massima sicurezza
- Prestazioni massime

## Dati commerciali

Codice articolo	2702547
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNN361
Codice prodotto	DNN361
GTIN	4055626290423
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 kg
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Dimensioni

Larghezza	447 mm
Altezza	44 mm
Profondità	458 mm

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Indicazioni materiale

Colore	rosso
Materiale custodia	Metallo

### Interfacce

#### Ethernet

Collegamento	RJ45
Velocità di trasmissione	10/100/1000 MBit/s
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
Lunghezza di trasmissione	100 m (per segmento)
LED di segnalazione	Display Dot-Matrix, LED
Numero di canali	4 (Porte RJ45)

### Caratteristiche del sistema

#### Funzionalità

Funzionalità di base	Security-Appliance per 3000 tunnel VPN paralleli (tramite licenze aggiuntive) e più di 600 MBit/s di portata dati VPN (hardware codificato)
----------------------	---

#### Requisiti di sistema

Browser supportati	Supporto HTTPS necessario
--------------------	---------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto
Tipo	Stand-alone

### Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	max. 600 W
Diagnostica locale	Display Dot-Matrix, LED

#### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	2x 100 V AC ... 240 V AC (ridondante)
---------------------------------	---------------------------------------

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 90 % (senza condensa)

## Montaggio

Tipo di montaggio	Rack mounting
Sistema di supporto	Rack 19"

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170406
ECLASS-15.0	19170406

### ETIM

ETIM 10.0	EC001478
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

2702547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702547>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)