

ME DH27 NS 35 LBGY - Distanziale



2707563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707563>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Distanziatore, per proteggere i contatti di ingresso o di uscita per la guida DIN NS 35



I vantaggi

- Montaggio semplificato

Dati commerciali

Codice articolo	2707563
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHACZ
Codice prodotto	ACHACZ
GTIN	4017918902629
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,32 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	30,5 mm
Altezza	88 mm
Profondità	22,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	beige (RAL 7032)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

ME DH27 NS 35 LBGY - Distanziale



2707563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707563>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707563>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME DH27 NS 35 LBGY - Distanziale



2707563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707563>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---