

IAK 16 - Morsetto di diramazione



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715982>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto di diramazione, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², colore: grigio

Dati commerciali

Codice articolo	2715982
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
GTIN	4017918061739
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,261 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,126 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di derivazione
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	76 A
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0 W
Corrente nominale I_N	57 A

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	76 A
Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M4
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Corrente nominale	57 A
Corrente di carico massima	76 A (con una sezione conduttore di 16 mm ²)

Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
Altezza	22,9 mm
Profondità	28 mm
Lunghezza	22,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

IAK 16 - Morsetto di diramazione



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715982>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715982>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

IAK 16 - Morsetto di diramazione



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2715982>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---