

EB 10- DIK RD 30GRAD - Ponticello a pettine



2716978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2716978>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 6,15 mm, numero poli: 10, colore: rosso



Dati commerciali

Codice articolo	2716978
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918324124
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,44 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

EB 10- DIK RD 30GRAD - Ponticello a pettine



2716978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2716978>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a pettine
Numero di poli	10
Passo	6,15 mm

Dimensioni

Passo	6,15 mm
-------	---------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
--------	------------------

2716978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2716978>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,041 kg CO2e
---------	---------------