

# IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set connettori; Inline; verde (RAL 6021); Numerazione dei punti di collegamento: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Morsetti Inline con connettori standard e schermati; set composto da: IB IL SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD

## Dati commerciali

Codice articolo	2732664
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI1Z1
Codice prodotto	DRI1Z1
GTIN	4017918171827
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori

2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

## Set composto da

### IB IL SCN-8 - Connettore Inline

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2726337>

Connettore Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 8 punti di connessione; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di cavi non schermati



---

### IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2726353>

Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di una linea schermata



## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Famiglia di prodotti	Inline
Campo di applicazione	Morsetti Inline con connettori standard e schermati

### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

# IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>



### cULus Recognized

ID omologazione: E140324



### cUL Listed

ID omologazione: E199827

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
Uscita	12 V	10 A	-	-
Ingresso	120 V	1 A	-	-



### UL Listed

ID omologazione: E199827

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
Uscita	12 V	10 A	-	-
Ingresso	120 V	1 A	-	-



### cULus Listed

ID omologazione: E199827

# IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---