

IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set connettori; Inline; verde (RAL 6021); Numerazione dei punti di collegamento: 2x 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Morsetti Inline con connettori standard e schermati; set composto da: IB IL SCN-8, IB IL SCN-6 SHIELD

Dati commerciali

Codice articolo	2732664
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI1Z1
Codice prodotto	DRI1Z1
GTIN	4017918171827
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Set composto da

IB IL SCN-8 - Connettore Inline

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2726337>

Connettore Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 8 punti di connessione; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di cavi non schermati



IB IL SCN-6 SHIELD - Connettore schermato Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2726353>

Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di una linea schermata



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Famiglia di prodotti	Inline
Campo di applicazione	Morsetti Inline con connettori standard e schermati

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>



cULus Recognized

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E199827

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	12 V	10 A	-	-
Ingresso	120 V	1 A	-	-



UL Listed

ID omologazione: E199827

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Uscita	12 V	10 A	-	-
Ingresso	120 V	1 A	-	-



cULus Listed

ID omologazione: E199827

IB IL AO/CNT-PLSET - Set connettori



2732664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2732664>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%