

# UM122-PROFIL 235CM - Profilo

2735438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735438>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

I profilati con una larghezza di 122 mm ed una lunghezza fissa di 235 cm



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2735438       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHDBA        |
| Codice prodotto                     | ACHDBA        |
| GTIN                                | 4017918589561 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.116,67 g    |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.116,67 g    |
| Numero tariffa doganale             | 39162000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# UM122-PROFIL 235CM - Profilo

2735438


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735438>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di prodotto                     | Parte inferiore custodia di installazione |
| Tipo di custodia                     | Profilo                                   |
| Tipo di custodia                     | Custodia a profili estrusi                |
| Serie di custodie                    | UM  |
| Famiglia di prodotti                 | UM122                                     |
| Apertura di ventilazione disponibile | no  |

### Dimensioni

|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza       | 235 cm   |

### Misure esterne

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Spessore profilato (esterno) | 127,5 mm |
|------------------------------|----------|

### Misure interne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Larghezza profilo (interno) | 122 mm |
|-----------------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Materiale Profilo | PVC |
|-------------------|-----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
|----------------------------------|------------------|

### Montaggio

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino |
|-------------------|--|

# UM122-PROFIL 235CM - Profilo


2735438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735438>




## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



# UM122-PROFIL 235CM - Profilo



2735438

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735438>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%