

ME DH27 NS 35 BUGY - Distanziale



2735535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Distanziatore, per proteggere i contatti di ingresso o di uscita per la guida DIN NS 35



I vantaggi

- Montaggio semplificato

Dati commerciali

Codice articolo	2735535
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHACZ
Codice prodotto	ACHACZ
GTIN	4017918591984
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,144 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,338 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

ME DH27 NS 35 BUGY - Distanziale



2735535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	30,5 mm
Altezza	88 mm
Profondità	22,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio bluastro (RAL 7031)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

ME DH27 NS 35 BUGY - Distanziale



2735535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME DH27 NS 35 BUGY - Distanziale



2735535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME DH27 NS 35 BUGY - Distanziale



2735535

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2735535>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com