UEG-EU-BE GY - Custodie per l'elettronica

2757429

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757429

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione completamente montata

Custodia per elettronica elemento base con piedino per il montaggio sulla guida a norma, spessore 35 mm

Dati commerciali


Codice articolo	2757429
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCCF
Codice prodotto	ACHCCF
GTIN	4017918272791
Peso per pezzo (confezione inclusa)	83,11 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60,998 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Base della custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEG-EU
Tipo	Componente base per custodia per permettere il completamento dell’elemento laterale

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Profondità	172 mm
Lunghezza	172 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PA (potenziato con fibre)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C

Indicazioni relative al circuito stampato


Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Collegamento a vite

Montaggio


Tipo di montaggio	Bloccaggio con semiguscio della custodia

Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato




Altezza massima dei componenti con 1 scheda c.s.

Disegno quotato




Altezza massima dei componenti con 2 schede c.s.

Disegno quotato



Disegno esploso



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757429

UL Recognized
ID omologazione: E240868

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,51 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com