EG 45-AE/PC GN - Parte superiore custodia

2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia, Copertura per collegamento su un lato, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021)



La figura illustra una versione dell’articolo

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2764865
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918131920
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,67 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG..-A
Numero di poli	16
Numero (Aperture per connettori)	1
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Parte superiore custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Parte superiore della custodia	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato


Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaggio


Tipo di montaggio	Inserire a scatto

Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato




Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani

Disegno quotato




Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d’esplosione

Disegno quotato




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d’esplosione

Disegno quotato




Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione

Disegno esploso



Vale per c.s. 13

Disegno esploso



Vale per c.s. 14

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

UL Recognized
ID omologazione: E240868

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com