

# FBS 2-18 - Ponticello a innesto

2801068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801068>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello ad innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto di VAL-MS BE-AR, 2 poli, colore: rosso

## I vantaggi

- I ponticelli da 2 poli consentono di ponticellare nei due rami di ponte del VAL-MS BE-AR fino a 50 morsetti

## Dati commerciali

Codice articolo	2801068
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	CL132Z
Codice prodotto	CL132Z
GTIN	4046356901550
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,85 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	US

# FBS 2-18 - Ponticello a innesto

2801068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801068>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Numero di poli	2

### Indicazioni materiale

Colore	rosso carmini (RAL 3002)
	nero (RAL 9005)

# FBS 2-18 - Ponticello a innesto



2801068

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2801068>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---