

BNC-DV 50 - Spina/adattatore



2805038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805038>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettori BNC, a due piani, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza 50 Ω

I vantaggi

- Siglabile singolarmente
- Con struttura isolata sulla guida di supporto
- Montabili su guida in serie
- Per linee coassiali

Dati commerciali

Codice articolo	2805038
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE5ZWX
Codice prodotto	BE5ZWX
GTIN	4017918074548
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,52 g
Numero tariffa doganale	85366910
Paese di origine	PL

BNC-DV 50 - Spina/adattatore



2805038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805038>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Accoppiamento flangiato
------------------	-------------------------

Dati di collegamento

Collegamento	BNC 50 Ω
--------------	----------

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	90 mm
Lunghezza	42,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA

Circuito di protezione

Frequenza	0 GHz ... 4 GHz
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω	< 1,15 (4 GHz)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
-------------------	-----------

BNC-DV 50 - Spina/adattatore



2805038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805038>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BNC-DV 50 - Spina/adattatore



2805038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2805038>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com