

# MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio



2830443

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2830443>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello di cablaggio per moduli con griglia di collegamento da 17,5 mm, monofase, passo 10 con sequenza di contatto 1-0-0.

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2830443       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | CL132Z        |
| Codice prodotto                     | CL132Z        |
| GTIN                                | 4017918107758 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36,24 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36,24 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85369095      |
| Paese di origine                    | DE            |

2830443

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2830443>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello           |
| Tipo             | Ponticello a pettine |
| Numero di poli   | 10                   |

### Caratteristiche elettriche

|             |   |
|-------------|---|
| Numero fasi | 1 |
|-------------|---|

### Indicazioni materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | grigio (RAL 7042) |
|                    | color rame        |
| Materiale custodia | Plastica          |

2830443

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2830443>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27371306 |
| ECLASS-13.0 | 27371306 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000215 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%