

# IBS OPTOSUB-F/R-LK-OPC-2MBD - Adattatore FO



2878010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2878010>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore FO INTERBUS, per interfaccia Remote-IN su fibra ottica, uscita FO a destra, regolazione della capacità di trasmissione ottica, 2MBD

## Dati commerciali

Codice articolo	2878010
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DREDDA
Codice prodotto	DREDDA
GTIN	4046356048415
Peso per pezzo (confezione inclusa)	54,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	49,54 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Convertitori di supporti
------------------	--------------------------

### Interfacce

Segnale	INTERBUS
---------	----------

#### Dati: fibra ottica

Collegamento	F-SMA
Lunghezza d'onda	660 nm
Mezzo trasmissivo	FO

#### Dati: Bus remoto in ingresso

Sistema bus	INTERBUS
Velocità di trasmissione	2 MBit/s
Collegamento	Connettore maschio D-SUB 9
Lunghezza di trasmissione	35 m (Sistema 50 m senza diagnostica dei percorsi ottici) 50 m (Sistema 70 m con diagnostica dei percorsi ottici)

### Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	16 mm
Profondità	59 mm

### Indicazioni materiale

Colore	verde
--------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 55 °C

2878010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2878010>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242208

### ETIM

ETIM 9.0

EC001423

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151700

2878010

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2878010>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b9c718e7-53eb-4514-9a9b-07a208220ef9

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)