

# FL DIN RA - Adattatore per guida DIN



2891053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2891053>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

L'FL DIN RA viene montato su un rack standard da 19 pollici (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) e consente l'integrazione nei rack di dispositivi fissati su guide di montaggio DIN.



## Descrizione del prodotto

L'FL DIN RA viene montato su un rack standard da 19 pollici (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) e consente l'integrazione nei rack di dispositivi fissati su guide di montaggio DIN.

## I vantaggi

- Robustezza: capacità di carico fino a 17,5 kg, per montare numerosi dispositivi di svariati tipi
- Robustezza: fermi sicuri e antiscivolo per l'impostazione della profondità
- Flessibilità: possibilità di impostare dieci profondità differenti (da 70 a 210 mm di profondità a incrementi di 20 mm), per una facile accessibilità di tutti i tipi di dispositivi dalla parte anteriore
- Adattamento semplice e sicuro dei prodotti su guida ai rack industriali

## Dati commerciali

Codice articolo	2891053
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN1ZZ
Codice prodotto	DNN1ZZ
GTIN	4055626047775
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.770 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.767 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	TW

# FL DIN RA - Adattatore per guida DIN



2891053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2891053>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Adattatore per guida DIN

### Dimensioni

Larghezza

464 mm

Altezza

105 mm

Profondità

285 mm

### Indicazioni materiale

Materiale

Acciaio, cromato

Materiale

Acciaio, cromato

# FL DIN RA - Adattatore per guida DIN



2891053

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2891053>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

### ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---