

# RIF-2-BPT/4X21 - Prese relè



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900934>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè RIF-2..., per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d'innesto per modulo d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5



## Dati commerciali

Codice articolo	2900934
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6523
Codice prodotto	DK6523
GTIN	4046356733175
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,825 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relèP
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete
Il kit comprende	2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21
	2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21
	2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21
	2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21
	2903310 RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21
	2903311 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21
	2903313 RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21
	2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
	2908332 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU
	1188200 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21AU
1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21	

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	250 V AC/DC
Corrente nominale $I_N$	max. 12 A (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Circuito di protezione	in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Capocorda con collare in plastica)
	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto)
Sezione conduttore AWG	26 ... 16 (rigido)
	26 ... 16 (flessibile)

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

Larghezza	31 mm
Altezza	96 mm
Profondità (Leva di fissaggio)	75 mm (con leva di fissaggio)

#### Foro

Diametro	3,2 mm
----------	--------

### Indicazioni materiale

# RIF-2-BPT/4X21 - Prese relè



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900934>

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)	V2 (Custodia)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

## Omologazioni

### Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

# RIF-2-BPT/4X21 - Prese relè



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900934>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900934>



**CSA**

ID omologazione: 76787



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E 113228



**EAC**

ID omologazione: RU D-DE.B\*00573/18

**DNV**

ID omologazione: TAA000018V

# RIF-2-BPT/4X21 - Prese relè



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900934>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

### ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%