

RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con diodo di smorzamento e LED giallo, polarità: A1+, A2-, tensione di ingresso 48 V DC ... 60 V DC ± 20 %

Dati commerciali

Codice articolo	2900940
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6545
Codice prodotto	DK6545
GTIN	4046356733205
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,94 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	CN

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a innesto
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V DC ... 60 V DC
-------------------------	---------------------

Dati di ingresso

Range tensione d'ingresso	48 V DC ... 60 V DC ± 20 %
Segnalazione stato	LED (giallo)
Circuito di protezione	Diode di smorzamento

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto



2900940

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

 **CSA**
ID omologazione: 76787

 **UL Recognized**
ID omologazione: FILE E 113228

DNV
ID omologazione: TAA000018V

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900940>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	116927f0-6bf2-4421-974e-599410fd6467

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com